

**Garant****12-kantet hoved, 3/8 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 11/32tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637032 11/32
GTIN	4062406309947
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	25,5 mm
Ø på udgangsside	13 mm
Nøglestørrelse	11/32 tommer
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

