

Garant**12-kantet hoved, 3/8 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 7/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637032 7/16
GTIN	4062406309961
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Længde	25,5 mm
Ø på udgangsside	16 mm
Nøglestørrelse	7/16 tommer
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

