

Garant**12-kantet hoved, 3/8 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 11/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637032 11/16
GTIN	4062406310004
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	23,9 mm
Nøglestørrelse	11/16 tommer
Længde	27 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

