

Garant**12-kantet hoved, 3/8 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 15/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637032 15/16
GTIN	4062406310042
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	15/16 tommer
Ø på udgangsside	32 mm
Længde	31 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

