

Garant**6-kantet hoved, 1/2 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 1.1/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642232 1.1/8
GTIN	4062406310257
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. **Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 6-kantet med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	1.1/8 tommer
Længde	44 mm
Ø på udgangsside	37,7 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

