

Garant**6-kantet hoved, 1/2 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 15/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642232 15/16
GTIN	4062406310226
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. **Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruenhoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 6-kantet med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Længde	41 mm
Nøglestørrelse	15/16 tommer
Ø på udgangsside	32 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

