

**Garant****12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 1.3/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642132 1.3/16
GTIN	4062406310400
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	44 mm
Nøglestørrelse	1.3/16 tommer
Ø på udgangsside	40 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle

Produkttype

Topnøgleindsats