

Garant**12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 3/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642132 3/8
GTIN	4062406310271
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Længde	38 mm
Nøglestørrelse	3/8 tommer
Ø på udgangsside	15,4 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

