

**Garant****12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 1.1/2tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642132 1.1/2
GTIN	4062406310455
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruer og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	50 mm
Ø på udgangsside	50 mm
Nøglestørrelse	1.1/2 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle

Produkttype

Topnøgleindsats