

Garant**12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 1.3/8tommer****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642132 1.3/8 |
| GTIN | 4062406310431 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|------------------|
| Nøglestørrelse | 1.3/8 tommer |
| Længde | 44 mm |
| Ø på udgangsside | 46,6 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Drivprofil | 12-kant-topnøgle |

Produkttype

Topnøgleindsats