

Garant**12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 3/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642132 3/4
GTIN	4062406310332
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruer og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbeltseskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Længde	38 mm
Nøglestørrelse	3/4 tomme
Ø på udgangsside	26,5 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

