

**Garant****6-kantet skruebit 1/2 tomme udførelse med tommemål, sekskant: 5/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	643232 5/8
GTIN	4062406310615
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	60 mm
sekskant	5/8 tommer
Ø indgangsside	27 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats