

Garant**12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 7/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642532 7/8
GTIN	4062406310547
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. **Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	29,9 mm
Nøglestørrelse	7/8 tommer
Længde	77 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN EN 3709
Norm	DIN 3124
Norm	ISO 2725-1
Norm	ASME B 107.5M

Norm	DIN EN 3710
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	HPQ®-specialstål
Overflade	forkromet
med AS-Drive-profil	ja
Produkttype	Topnøgleindsats