



## Sekskant-vinkelnøgle, kort, med kuglehoved, fosfateret udførelse med tommemål, sekskant: 3/16tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	626048 3/16
GTIN	4062406319540
Artikelklasse	62C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til **30°**.  
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), fosfateret overflade.

### Teknisk beskrivelse

Overflade	fosfateret
Vinkelbenlængde	133×32 mm
sekskant	3/16 tommer
Materiale	Krom-vanadium-stål
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Kuglehoved på langt ben	ja
kort ben	ja
Lang udførelse	nej
Produkttype	Skruetrækkere