



Sekskant-vinkelnøgle, kort, med kuglehoved, fosfateret udførelse med tommemål, sekskant: 1/20tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	626048 1/20
GTIN	4062406319465
Artikelklasse	62C

Beskrivelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til **30°**.
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), fosfateret overflade.

Teknisk beskrivelse

Overflade	fosfateret
Vinkelbenlængde	75×11 mm
sekskant	1/20 tommer
Materiale	Krom-vanadium-stål
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Kuglehoved på langt ben	ja
kort ben	ja
Lang udførelse	nej
Produkttype	Skruetrækkere