

## Garant

### HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6 (mm eller tommer): 4



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	123008 4
GTIN	4045197569349
Artikelklasse	11E

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

**Kraftig kerne og specialspids** – som følge deraf skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed**. Høj flugtningspræcision og rundhed af boringen takket være **4 styrekanter**. Fremragende spåntransport takket være **4 interne kølekanaler** fra Ø 3,8 mm. Op til Ø 3,7 mm med 2 interne kølekanaler. **Lige hovedskær** med kant-afrundning og en særlig notform frembringer **korte spåner**, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

##### Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestilles med **nr. 123010**.

Form **HE**: Bestilles med **nr. 123008 + 129100HE**.

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norm: Fabriksstandard

Tolerance, nom. Ø: m6

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 37 mm

Tolerance, nom. Ø: m6

Samlet længde L: 81 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

Tilspænding f i INOX > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/o

#### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/o
Antal skær Z	2
Spånnotlængde $L_c$	43 mm

Skafttolerance	h6
Nominel $\varnothing D_c$	4 mm
Tolerance, nom. $\varnothing$	m6
Skaft- $\varnothing D_s$	6 mm
Samlet længde L	81 mm
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	37 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Udførelse	8xD
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	55 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

## Services

Skaftslibning Type HE

129100 HE