

**PRYOR****Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med normal skrift A – Z, &, Skrifthøjde: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085430 4
GTIN	5022044002524
Artikelklasse	08W

**Beskrivelse****Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

**Højtydende præcisionsstempel**, kemisk forniklet, optimal standtid.

**Normal skrift**; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

**Anvendelse:**

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedel:**

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

**Bemærk:**

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	70 mm
Skafttykkelse	9,5

Skrifthøjde	4 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

## Tilbehør

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/W mm	085431 4/W
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/E mm	085431 4/E
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/L mm	085431 4/L
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/U mm	085431 4/U
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/D mm	085431 4/D
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/A mm	085431 4/A
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/M mm	085431 4/M
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/H mm	085431 4/H
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/P mm	085431 4/P
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/Y mm	085431 4/Y
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/V mm	085431 4/V
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/N mm	085431 4/N
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/G mm	085431 4/G
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/B mm	085431 4/B

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/Z mm	085431 4/Z
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/& mm	085431 4/&
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/l mm	085431 4/l
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/F mm	085431 4/F
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/X mm	085431 4/X
Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/O mm	085431 4/O
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/K mm	085431 4/K
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/R mm	085431 4/R
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/Q mm	085431 4/Q
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/S mm	085431 4/S
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/T mm	085431 4/T
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/C mm	085431 4/C
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 4/J mm	085431 4/J