

DYMO**Etiketteapparat, Type: LM360D****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Artikelklasse	08U

Beskrivelse**Udførelse:**

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig **lithium-ion-akku**, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning.

Bemærk:

- **Forskellige sprogversioner kan indstilles.**
- **Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.**

Teknisk beskrivelse

passende båndkassette	D1
Båndafskærer, udførelse	manuelt
Antal skrifttyper	7
Maks. skrifthøjde	14,9 mm

Type	LM360D
Antal skriftstørrelser	7
Længde	150 mm
Antal tekstlinjer	2
Antal skriftbredder	3
Antal synlige tegn på displayet	2×14
Lysnetadapter	inklusive
Bredde	197 mm
Skriftfarve	sort
Tastaturlayout	QWERTZ
Antal tilgængelige tegn / symboler	221
Mulige skriftbåndbredder	6; 9; 12; 19 mm
Vægt inklusive akku	621 g
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Højde	71 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	Dymo 360D
Produkttype	Etiketteapparat

Tilbehør

Båndkassette 6 mm×7 m, polyester Type W	085530 W
Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type Y	085520 Y
Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type T	085520 T
Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type Y	085560 Y
Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type R	085560 R
Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type W	085550 W
Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type R	085520 R

Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type T	085550 T
Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type W	085520 W
Båndkassette 19 mm×3,5 m, nylon Type W	085516 W
Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type R	085550 R
Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type W	085560 W
Båndkassette 9 mm×7 m, polyester Type W	085540 W
Båndkassette 9 mm×7 m, polyester Type Y	085540 Y
Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type Y	085550 Y