

DYMO**Etiketteapparat, Type: LM420P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Artikelklasse	08U

Beskrivelse**Udførelse:**

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig **lithium-ion-akku**, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster. Slank printer med **ABC-tastatur** og stort display med 4 linjer med baggrundsbelysning og vis udskrift. USB-port.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning.

Bemærk:

- **Forskellige sprogversioner kan indstilles.**
- **Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.**

Teknisk beskrivelse

Antal synlige tegn på displayet	4x30
Antal tekstlinjer	1 – 4

Båndafskærer, udførelse	manuelt
Maks. skrifthøjde	14,9 mm
Bredde	104 mm
Antal tilgængelige tegn / symboler	325
Antal skriftbredder	8
Længde	215 mm
passende båndkassette	D1
Mulige skriftbåndbredder	6; 9; 12; 19 mm
Type	LM420P
Lysnetadapter	inklusive
Antal skriftstørrelser	7
Skriftfarve	sort
Antal skrifttyper	12
Tastaturlayout	ABC
Bemærk	USB
Vægt inklusive akku	415 g
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Højde	57 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	420P
Produkttype	Etiketteapparat

Tilbehør

Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type R	085520 R
Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type R	085560 R
Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type Y	085520 Y
Båndkassette 9 mm×7 m, polyester Type Y	085540 Y

Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type T	085550 T
Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type W	085560 W
Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type Y	085550 Y
Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type Y	085560 Y
Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type R	085550 R
Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type T	085520 T
Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type W	085520 W
Båndkassette 19 mm×3,5 m, nylon Type W	085516 W
Båndkassette 6 mm×7 m, polyester Type W	085530 W
Båndkassette 9 mm×7 m, polyester Type W	085540 W
Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type W	085550 W