



Trykluftboremaskine, Type: D2112Q



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektiv boremaskineserie i pistolform med meget rolig gang og en boreeffekt på op til 13 mm i stål. Returluftudgangen gennem håndgrebet forhindrer, at borespåner hvirvles op. Inkl. selvspændende borepatron.

Leveringsomfang:

Inklusive lynspændeborepatron.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
maks. omdrejningstal	0 - 5400 min ⁻¹
Længde	211 mm
Vægt	1 kg
Udgangseffekt	350 W
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 10 mm

Producentbetegnelse	D2112Q
Maks. luftbehov	600 l/min
Arbejdsstøj	80 dB(A)
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Boremaskine