

DYMO**Etiketteapparat, Type: LM500TS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Artikelklasse	08U

Beskrivelse**Udførelse:**

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig **lithium-ion-akku**, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster. **Med touch-farveskærm**, udskriver også grafik, stregkoder og logoer med en opløsning på 300 dpi. Profiler til op til 5 brugere. **USB-port**.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning. LabelManager 500TS-mærkningsmaskine, litium-ion-batteri, lader, USB-kabel.

Bemærk:

- **Forskellige sprogversioner kan indstilles.**
- **Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.**
- **Fås ikke i alle lande.**
- **Kan ikke leveres som ekspreslevering.**

Teknisk beskrivelse

Længde	190 mm
Skriftfarve	sort
Antal tekstlinjer	1 – 5
Mulige skriftbåndbredder	6; 9; 12; 19; 24 mm
Antal skriftstørrelser	25
Tastaturlayout	QWERTZ
Type	LM500TS
Antal tilgængelige tegn / symboler	325
Maks. skrifthøjde	22 mm
Antal skriftbredder	2
Bredde	165 mm
Båndafskærer, udførelse	automatisk
passende båndkassette	D1
Lysnetadapter	inklusive
Antal skrifttyper	32
Bemærk	USB / stregkode
Vægt inklusive akku	800 g
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Højde	95 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	Dymo 500 TS
Produkttype	Etiketteapparat

Tilbehør

Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type Y	085560 Y
Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type R	085560 R
Strømadapter til nr. 085500	085570

Båndkassette 24 mm x 7 m, polyester Type W

085560 W