

## PRYOR

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480, Skrifthøjde / tegn: 5/&mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085481 5/&
GTIN	5022044021792
Artikelklasse	08W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Størrelse 1,5/\* til størrelse 5/\* = tal (0 - 9), bogstav (A - Z) og specialtegn (&, /, +, -, punktum, komma).

Størrelse 1,5LEER til størrelse 5LEER – afstandsstykke.

#### Bemærk:

**Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.**

Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/\*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1, 3/A eller 3/& etc.

Bredde, stempeltype: 4,8 mm

Dybde, stempeltype: 19,05 mm

Højde, stempeltype: 8 mm

### Teknisk beskrivelse

Mærke	OG-tegn
Dybde, stempeltype	19,05 mm
Skrifthøjde	5 mm

Bredde, stempeltype	4,8 mm
Højde, stempeltype	8 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel