

**Overall Highline, skæv / sort, Konfektionsstørrelse DE: 62****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	091332 62
GTIN	4030913068695
Artikelklasse	06I

**Beskrivelse****Udførelse:**

Frisk og moderne kollektion **Highline** af førsteklasses, ridsefri og krympefri stofblanding i trefarvet udførelse. Kontrastfarve af meget modstandsdygtigt kanvasstof. Robust takket være den tredobbelte syning på belastningspunkterne. Mange, nyttige detaljer, f.eks. mobil- og tommestoklomme samt regulerbar talje.

**Overall** med justerbar talje.

- **Smækclomme med klap og burrelukning.**
- **Sikkerhedsspænder på selerne.**

**Beskrivelse:**

- **To indsatte forlommer.**
- **Elastik i taljen.**
- **Lynlås i skridtet.**
- **Dobbelt tommestoklomme.**
- **Lårlomme med klap og burrelukning.**
- **Mobillomme.**
- **To påsatte knælommer med farvede applikationer.**

**Bemærk:**

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

**Overall** i farvekombinationen **kornblå / marine** under nr. 091331.

## Teknisk beskrivelse

Mobillomme	ja
Antal sidelommer	2
Antal lårlommer	1
Sidelomme	indsat
Bukselukning	Lynlås
Lårlomme med klap og burelukning	ja
Antal tommestoklommer	2
Benafslutning	lige, åben
Spændelukning	Sikkerhedsspænder på selerne
Smæklomme	med klap og burelås
Materiale	Bomuld, polyester
Antal knælommer	2
Konfektionsstørrelse DE	62
Størrelse FR	58
Serie	Highline
Specialtjeneste	Tekstilforædling
Køn	Herre
Tekstilsammensætning	65% polyester
Tekstilsammensætning	35% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed	285 g/m <sup>2</sup>
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Beklædning, standard	UV-standard 801
Vask	60 °C farvet vask
Blegning	Ingen blegning
Kemisk rengøring	Rengøring med perchlorethylen
Tørring	Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)

Bøjle	Varm, op til maks. 200 °C
Farve	skæv / sort
Produkttype	Overall

---

## Tilbehør

Knæpolster standard1 par Type KNEE	091802 KNEE
------------------------------------	-------------