

Garant**Hurtigskiftadapter, ER-mini til indvendig møtrik ER 25, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319773 16
GTIN	4062406328962
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.**
- **I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.**

Fordel:

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.

Multifleksibel anvendelse:

- **Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.**
- **Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.**

Anvendelse:

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Udvendig \varnothing D: 41 mm

Udragende længde, A-mål: 48,4 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	48,4 mm
Indvendig køling	ja
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3

Udvendig Ø D

41 mm

Produkttype

Hurtigskifteadapter