


Garant**Hurtigskiftadapter, ER-mini med udvendig møtrik ER 32, til ER-spændepatronstørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319772 11
GTIN	4062406328931
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.**
- **I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.**

Fordel:

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.

Multifleksibel anvendelse:

- **Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.**
- **Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.**

Anvendelse:

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Udvendig \varnothing D: 49 mm

Udragende længde, A-mål: 61 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	61 mm
Indvendig køling	ja
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3

Udvendig Ø D	49 mm
Produkttype	Hurtigskifteadapter