

DYMO**Etiketteapparat, Type: 4200****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085500 4200
GTIN	3501170955970
Artikelklasse	08U

Beskrivelse**Udførelse:**

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig **lithium-ion-akku**, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster. **Robust industrietiketprinter** til enkel mærkning af kabler, paneler, reoler, etc. **Genvejstaster** til hyppigt anvendte elektrotekniske tegn.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning. **Uden akku og strømforsyning.**

Bemærk:

- **Forskellige sprogversioner kan indstilles.**
- **Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.**

Teknisk beskrivelse

Lysnetadapter	tilbehør
Tastaturlayout	QWERTZ

passende båndkassette	RHINO
Bredde	127 mm
Længde	181 mm
Skriftfarve	sort
Antal skriftstørrelser	7
Maks. skrifthøjde	13 mm
Antal skriftbredder	2
Båndafskærer, udførelse	manuelt
Type	Rhino 4200
Mulige skriftbåndbredder	6; 9; 12; 19 mm
Antal skrifttyper	5
Antal synlige tegn på displayet	11
Antal tekstlinjer	1 – 4
Antal tilgængelige tegn / symboler	50
Bemærk	etikethukommelse
Vægt inklusive akku	770 g
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Højde	62 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	Rhino 4200
Produkttype	Etiketteapparat

Tilbehør

Båndkassette 12 mm×3,5 m, nylon Type W	085515 W
Båndkassette 12 mm×5,5 m, vinyl Type W	085517 W
Strømadapter til nr. 085500	085570