

Garant**Reolskab uden låge, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	945009 1000
GTIN	4062406331986
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Reolskab i 30×11G. Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Hylder til GridLine-reolskabe finder du under nr. 944061, 944065.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	30
Bredde	750 mm
Dybde i G	11
Højde	1000 mm
Skabsfronter	åben
Vægt	39 kg

Dybde	275 mm
Nyttehøjde	845 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	nej
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Reolskab