



## VDE-sortiment „speedE® II” sæt 1, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667268 1
GTIN	4010995443184
Artikelklasse	60N

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hurtigere arbejde vha. elektronisk skruring over 2 ydelsestrin: 0,4 Nm og 1,0 Nm. Dermed åbnes der en ny båndbredde af anvendelser. Til begge effektrin er der integreret en materialebeskyttelsesfunktion, som slukker skruefunktionen, når spændemomentet på 0,4 Nm eller 1,0 Nm er nået. Manuel viderespænding er mulig uden efterspænding vha. elektronisk skralde. Brugerens manuelle kraft bestemmer det maksimale tilspændingsmoment. Den integrerede ring-LED giver en optimal belysning af skruen under forskruringen. Holder og bits **fuldisolerede op til 1000 V** iht. **DIN EN 6000 / VDE 0682-201**.

#### Leveringsomfang:

E-skruetrækker greb speedE® III  
1× slimBit SL 0,6×3,5; længde klinge: 75 mm  
1× PowerBit SL/PZ2; længde klinge: 75 mm  
USB-lader (uden netadapter).  
2 genopladelige lithium-ion-batterier.  
1 stabil plastboks L-BOXX® Mini

### Teknisk beskrivelse

Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Opbevaring i	Kunststofboks

Batteritype	Lithium-ion
Maks. tilspændingsmoment	1 Nm
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv
Antal dele	7
Antal medfølgende akkuer	2
Batteri, udskifteligt	ja
Batterispænding	4,2 V
Akku-kapacitet	1,5 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Skruetrækkere