



Akku-slagskruemaskine, Type: 71150864



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Batteridrevet slagbore-skruemaskine med **børsteløs motor og momentjustering i 6 trin.**

Robust fuldmetalslagværk og ergonomisk håndtering takket være softgrip.

- **3/4 tomme firkantholder.**
- **1.050 Nm maks. drejningsmoment.**
- **med MultiVolt-interface.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader, med L-BOXX. **Uden batteri og uden lader**, med transportkuffert.

Bemærk:

Egnede batterier, ladere og startsæt kan findes under nr. 073851– 073866.

Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. moment	1050 Nm
Batteritype	Lithium-ion

maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M27
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Slagtal	0 - 2200 min ⁻¹
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Producentbetegnelse	ASCD 18-1000
Værktøjsholder, mål	3/4 tommer
Maks. vibration iht. EN	12,9 m/s ²
Vægt	3 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Slagnøgle

Tilbehør

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE12 V	073835 FE12
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE12 V	073837 FE12