



LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 12,0 V, Type: M12SLED



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073210 M12SLED
---------------------	----------------

GTIN	
------	--

Artikelklasse	07A
---------------	-----

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke. Håndlampe med 2 lystrin. Op til 650 meters rækkevidde.

LED-håndlygte 12 volt med **TRUEVIEW™ teknologi**.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Passer til:

Milwaukee 12-V-akkuer MB12.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
-----------------	------------

Antal medfølgende akkuer	15
--------------------------	----

Brændetid	8 h
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
ATEX-zone	Ingen
Producentbetegnelse	M12SLED-0
Lysnet	750 lm
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	12 V
Lysnet, trin 2	400 lm
Lysvidde	650 m
Produktnavnsegenskab	12,0 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Produkttype	Arbejdslygte

Tilbehør

Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Akku-startsæt Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
Batterilader Type M1218SC	073840 M1218SC
Li-Ion system M12B6 Akku-type MB12	073829 MB12