



## LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 18 V, Type: M18TAL



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke. Byggepladslampen giver komplet 360-graders belysning og er en perfekt løsning til belysning af flader og til arbejde over hovedhøjde.

#### Passer til:

Milwaukee 18-V-akkuer (nr. 073816 MB18 og 073827 MB18).

#### Leveringsomfang:

**Akku-lampe uden akku og uden lader.**

### Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	M18TAL-0
Batteritype	Lithium-ion
Lysnet	2200 lm
Antal medfølgende akkuer	15
Lysnet, trin 2	1100 lm

ATEX-zone	Ingen
Batterispænding	18 V
Produktnavnsegenskab	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Produkttype	Arbejdslygte

---

## Tilbehør

Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55