



## Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 38 dele, Type: 38



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630345 38
GTIN	4018754323241
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2,5 – M8. Til udvendig Torx® med gevind M3 – M8. Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8. Til indvendig Torx® med gevind M2,5 – M8.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

#### Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser til 12-kant: 10 stk. nr. 630950 str. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Topnøgleindsatser til udvendig Torx®: 6 stk. nr. 631500 str. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Skruetrækkerbits til Phillips: PH1; PH2

Skruetrækkerindsatser til indvendig sekskant: 5 stk. nr. 631710 str. 3; 4; 5; 6; 8

Skruetrækkerbits til indvendig Torx®: 9 stk. nr. 631801 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-nøgle QR: 1 stk. nr. 633050 str. 116

Greb QR: 1 stk. nr. 632950 str. 150

Forlængelser QR: 2 stk. nr. 632545 str. 50; 150

Kardanled QR: 1 stk. nr. 633550 str. 1/4

Skralde QR: 1 stk. nr. 632355 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

## Teknisk beskrivelse

Antal dele	38
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	5-13 mm
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3124
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	227 mm
Bredde	131 mm
Højde	57 mm
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
med QuickRelease	ja
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 5 mm	631710 5
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX20	631801 TX20
12-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	630950 13

12-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	630950 10
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX25	631801 TX25
Forlænger, 1/4 tomme QuickRelease Hel længde 50 mm	632545 50
Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/4 tomme, med uddriver QuickRelease Type 1/4	632355 1/4
12-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	630950 5,5
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 3 mm	631710 3
T-greb, 1/4 tomme QuickRelease Hel længde 116 mm	633050 116
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631000 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631000 7
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E8	631500 E8
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX30	631801 TX30
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX9	631801 TX9
Bitsholder, 1/4 tomme QuickRelease Hel længde 150 mm	632950 150
Kardanled 1/4 tomme QuickRelease Type 1/4	633550 1/4
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E7	631500 E7
Forlænger, 1/4 tomme QuickRelease Hel længde 150 mm	632545 150
12-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	630950 11
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX8	631801 TX8
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 6 mm	631710 6
12-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	630950 8
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX15	631801 TX15
12-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	630950 6
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631000 13
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX10	631801 TX10
12-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	630950 7
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX27	631801 TX27
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631000 9
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E10	631500 E10
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E4	631500 E4

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631000 6
12-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	630950 5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631000 11
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 8 mm	631710 8
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E5	631500 E5
12-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	630950 9
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX40	631801 TX40
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631000 10
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631000 12
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631000 8
12-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	630950 12
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E6	631500 E6
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 4 mm	631710 4