

Garant GRIDLINE

Skab til rengøringsmidler Bredde 40G med massive hængslede låger, Højde mm / type: 2000-1**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987031 2000-1
GTIN	4062406338930
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Universalskab til opbevaring af rengøringsmidler, rengøringsredskaber og tøj. Mulighed for montering af forzinkede hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med **stiftcylinderlås**. Nivellerings sokkel med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Hyldebelastningsevne 25 kg. Huller 9×9 mm i intervaller på 37 mm i inddelingskabinettet er egnet til **fastgørelse af Easyfix-kroge og -holdere** (i gruppe 95).

Leveringsomfang:

Praktisk inddeling med 3 hylder, bredde 20G. Ekstra hylde, bredde 20G med tøj krogliste (med 3 kroge).

Leveringsomfang:

Tøj krogliste nr. 940610: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

Målene for skabe til rengøringsmidler passer med målene for alle GridLine skabe med dybden 20G og kan kombineres vilkårligt med disse. Du finder yderligere tilbehør som hylder og skuffer i gruppe 94.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
Vægt	84 kg
Nyttehøjde	1840 mm
Højde	2000 mm
Dybde	500 mm
Bredde i G	40
Dybde i G	20
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	25 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Skab til rengøringsmidler

Tilbehør

Tøjkroglister til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940610 40
---	-----------