

**Universal-nøgle til almindelige skabe og spærresystemer 97 mm, Type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623605 1
GTIN	7610733284931
Artikelklasse	63D

Beskrivelse**Udførelse:**

Praktisk og kompakt universal kontrolskabsnøgle lavet af højtydende polymer til udskiftning af metal. Bitholder med magnet til kraftig fastholdelse af 1/4 tomme bits.

Anvendelse:

Til elskabe, spærreventiler og eltavler.

Passer til:

Firkant 5; 6; 8 mm, trekant 9 mm, rund med vinger Ø 3 - 5 mm, krydskærv PH2, lige kærv 1x6,25 mm, blandedyser M24x1, M22x1.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	73 mm
Drivprofil	4-kant-hoved
Drivprofil	3-kant-hoved
Drivprofil	Rund nøgle med vinger
Drivprofil	Skrueetrækker til Phillips

Drivprofil	Lige-kærvskruetrækker
Materiale	Kunststof
Produkttype	Elskabsnøgle