

**Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132645 M4
GTIN	4045197648877
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit. Toleranceklasse: ISO 2 6H****Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	3,3 mm
Antal spånnoter	2
Gevind-Ø	4 mm
Gevindstigning	0,7 mm
Norm	DIN 371
Skæft-Ø D _s	4,5 mm
Samlet længde L	63 mm
Skæftfirkant □	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	12 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4
Belægning	vaporiseret

Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		