

HOLEX**Båndsavklinger af metal 27×2750, Tænder pr. tomme: 4/6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	173605 4/6
GTIN	4045197511966
Artikelklasse	12S

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX – produktionsbåndsavklinge med høj skæreeffekt.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° – Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).

Kombifortanding 10° – Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).

Normalfortanding 0° – Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.

Normalfortanding 10° – Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

Teknisk beskrivelse

Længde	2750 mm
Tykkelse	0,9 mm
Bredde	27 mm
Spånvinkel	0 grader

Fortanding	combi
Skæremateriale	HSS Co 8
Produkttype	Båndsavklinge af metal