

## Elektrisk højdeindstilleligt skrivebord hvid, Bredde: 1600mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	974030 1600
GTIN	4044917437135
Artikelklasse	91Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kontorbord med elektromotorisk højdeindstilling vha. betjeningslement. Grundkonstruktion af massiv T-fod-stel på fødder. Kan indstilles elektrisk i højden **740 - 1230 mm**. Motor med blød opstart og blødt stop. Melaminharpiksbelagt bordplade med stødsikre ABS-kanter. Højdeindstillingshastighed 25 mm/sek. (uden belastning).

**Farve:** Stel og plade: hvid.

#### Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	42 kg
Højdeindstillingsområde	740 - 1230 mm
Dybde	800 mm
Maks. bæreevne	70 kg
Arbejdsplade, tykkelse	19 mm
Bredde	1600 mm
Udførelse	med elektrisk højdeindstilling
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	19 mm

Produkttype

Kontorbord