

LED-bordlampe, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	928653 12
GTIN	7612176079730
Artikelklasse	97G

Beskrivelse

Udførelse:

Energieffektiv LED-bordlampe i aluminium med bred, homogen, skygge- og blændfri belysning. Kan dæmpes via betjeningsstast i lyshovedet i 5 trin, med memory-funktion. Med stabil fod i aluminium, fod-Ø 180 mm. Farvetemperatur neutralhvid 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer.

Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

Brændetid: 20.000 timer.

Højde, maks.: 570 mm.

Maksimalt udhæng: 740 mm.

Teknisk beskrivelse

Lysfarve	neutral hvid
Lampearmatur, højde	22,5 mm
Antal LED'er	24
Effektforbrug	12 W
Lampearmatur, længde	425 mm

Lyskilde	LED-lampe
Lyskilde kan udskiftes	nej
Lampearmatur, bredde	46 mm
Energiforsyning	Med kabel
Bærearm, udhæng	470 mm
Farvetemperatur	4000 K
Tænd/sluk-kontakt	ja
Produkttype	Bordlampe/arbejdspladslampe