



Opskærne reduktionspatroner tætnet, Ø 20 mm, Spænde-Ø D1: 3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302165 3
GTIN	4060576159881
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

SchUNK GZB-S med tætning.

Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Mulighed for fleksibel længdeforindstilling takket være forskydeligt mellemstykke.

Tætnet (gummiprop).

Anvendelse:

- Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.
- Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
- Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 5 \mu\text{m}$ (systempræcision ved $3 \times D$).
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 2 \mu\text{m}$ (til reduktionspatron).
- Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	3 mm
Ø D	20 mm
Udvendig Ø	20 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 20 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 μm
Produkttype	Reduktionspatron

