

Garant GRIDLINE

Rengøringsmiddelskab med massive hængslede metallåger, Bredde mm / model: 1000-3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987001 1000-3
GTIN	4062406348816
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Universalskab til opbevaring af rengøringsmidler, rengøringsredskaber og tøj. Mulighed for montering af forzinkede hylder i intervaller på 25 mm.

De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Hyldebelastningsevne 25 kg. Huller i inddelingskabinettet til **fastgørelse af Easyfix-kroge og -holdere** (i gruppe 95).

Leveringsomfang:

Praktisk inddeling med 3 hylder, bredde 20G. Ekstra hulvægsindsats. Udtrækkelig hulvæg.

Leveringsomfang:

Easyfix-krog nr. 955505 str. 50: 5

Easyfix-krog nr. 955605 str. 60: 2

Easyfix-holder nr. 955665 str. 18-26: 2

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Målene for skabe til rengøringsmidler passer med målene for GridLine skabe med dybden 20G og kan kombineres vilkårligt med disse.

Du finder yderligere tilbehør som hylder og skuffer i gruppe 94.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 500 mm

Nyttehøjde: 1840 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 20

Teknisk beskrivelse

Vægt	90 kg
Nyttehøjde	1840 mm
Bredde i G	40
Højde	2000 mm
Dybde i G	20
Bredde	1000 mm
Dybde	500 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Skab til rengøringsmidler