

Garant GRIDLINE

**Rengøringsmiddelskab med massive hængslede metallåger, Bredde mm / model: 750-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987001 750-1
GTIN	4062406347178
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universalskab til opbevaring af rengøringsmidler, rengøringsredskaber og tøj. Mulighed for montering af forzinkede hylder i intervaller på 25 mm.

De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Hyldebelastningsevne 25 kg. Huller i inddelingskabinettet til **fastgørelse af Easyfix-kroge og -holdere** (i gruppe 95).

**Leveringsomfang:**

Praktisk gennemgående inddeling med 4 hylder, bredde 13G.

Ekstra hylde, bredde 13G med tøjkrøgsliste (med 3 kroge).

**Leveringsomfang:**

Tøjkrøgsliste nr. 940610: 1

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Målene for skabe til rengøringsmidler passer med målene for GridLine skabe med dybden 20G og kan kombineres vilkårligt med disse.

Du finder yderligere tilbehør som hylder og skuffer i gruppe 94.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm  
Bredde: 750 mm  
Dybde: 500 mm  
Nyttehøjde: 1840 mm  
Bredde i G: 30  
Dybde i G: 20

## Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Vægt	78 kg
Nyttehøjde	1840 mm
Højde	2000 mm
Bredde i G	30
Bredde	750 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Skab til rengøringsmidler