

**Garant****Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, M: M2,2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132640 M2,2
GTIN	4045197072245
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Føringsdel med smørenoter**, men uden spånnoter.

Str. M1,7 – M2,3 – M2,6 med gammel DIN-profil.

**Med skæreansnit. Toleranceklasse: ISO 2 6H****Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	2,2 mm
Gevindstigning	0,45 mm
Antal spånnoter	2
Kernehul-Ø	1,75 mm
Antal skær Z	2
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Samlet længde L	45 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	6,6 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2,2

Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		