

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Type: INOX**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Dobbeltsidede 2-skærs vendeplatter. Effektive substrater og innovative skærgeometrier sikrer optimale produktionsresultater.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,8 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Plattetykkelse S	3.97 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ANGX 10T308ZEER
Type	HB9740
Skæremateriale	HM

anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
Luft	egnet		