

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9640, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213064 ST900
GTIN	4062406355449
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Utførelse:**

Dobbeltsidede 2-skærs vendeplatter. Effektive substrater og innovative skærgeometrier sikrer optimale produktionsresultater.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 1,6 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,9 mm

Plattetykkelse S: 3.97 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST900
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,9 mm
Plattetykkelse S	3.97 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ANGX 10T308ZEER

Type	HB9640
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
tør	egnet		
Luft	egnet		