

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9540, Type: ST1400**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213066 ST1400
GTIN	4062406355456
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Udførelse:**

**Dobbeltsidede** 2-skærs vendeplatter. Effektive substrater og innovative skærgeometrier sikrer optimale produktionsresultater.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,6 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,9 mm

Plattetykkelse S: 3.97 mm

## Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,9 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Plattetykkelse S	3.97 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ANGX 10T308ZEER

Type	HB9540
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
Luft	egnet		