



## Spånbrydertapper HSS-E, TiN, M: M4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	132705 M4
GTIN	4045197648976
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med skæreansnit.

Føringsdel med smørearter, men uden spånarter.

Mindre tilbøjelighed til sammensvejsning. **Toleranceklasse: ISO 2 6H**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,7 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,3 mm

### Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	3,3 mm
Antal spånarter	2
Gevindstigning	0,7 mm
Gevind-Ø	4 mm
Antal skær Z	2
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Samlet længde L	63 mm

Skafftirkant □	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	12 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper