



## Hånd-kraftmåler DFC, Måleområde: 100N



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479027 100
GTIN	2050002071520
Artikelklasse	47F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Universel kraftmåler med farvedisplay til præcis måling af træk- og trykkraft. Robust trykstøbt hus.

- **Visning af aktuel kraft- og spidsværdi.**
- **Programmerbare funktionstaster.**
- **Tolerancegrænseovervågning med optisk og akustisk visning.**
- **Måleværdihukommelse.**
- **Statistisk analyse af gemte værdier.**
- **Interface til dataeksport.**
- **Visningen kan omstilles: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Mulighed for overførsel af måleværdier via Bluetooth.**
- **Gennemsnitlig kraftværdi over tid.**

#### Leveringsomfang:

Kuffert, ladestik med USB-forbindelseskabel, tilbehør (trykplade, krog, spids, finne, V-not, forlænger).

#### Specialtilbehør:

Manuelle teststativer nr. 479029.

### Teknisk beskrivelse

Opløsning	0,01 N
Måleområde	10 - 90 N
Nøjagtighed	0,1 %
Længde	191 mm
Højde	42 mm
Bredde	84 mm
Måleværdihukommelse	99
Energiforsyning	Akkudrevet
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Produkttype	Kraftmåler