



## Spånbrydertapper HSS-E, TiN, M: M6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	132705 M6
GTIN	4045197648990
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med skæreansnit.

Føringsdel med smørener, men uden spånner.

Mindre tilbøjelighed til sammensvejsning. **Toleranceklasse: ISO 2 6H**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Antal spånner	3
Kernehul-Ø	5 mm
Gevind-Ø	6 mm
Gevindstigning	1 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	80 mm

Skæftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	18 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper