



## Båndsavklinger af metal 27×3150, Tænder pr. tomme: 6/10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	173700 6/10
GTIN	4045197254122
Artikelklasse	16F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: high performance-bimetalbåndsavklinge** med højkromholdigt fjederstål som basis og cobaltlegerede (M42) HSS-tandspidser (67 – 69 HRC). **Ekstrem tandspidshårdhed, fleksibel basis.**

#### Anvendelse:

**Kombifortanding 0°** – Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).

**Kombifortanding 10° – Universel** til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).

**Normalfortanding 0°** – Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.

**Normalfortanding 10°** – Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

#### Bemærk:

**Indkøring af et nyt bånd:** Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

### Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,9 mm
Bredde	27 mm
Længde	3150 mm

Spånvinkel	0 grader
Fortanding	combi
Skæremateriale	HSS Co 8
Produkttype	Båndsavklinge af metal