

**Morsekonusrival, ubelagt, MK: MK2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162500 MK2
GTIN	4045197089199
Artikelklasse	120

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ligenotet, med cylindrisk skaft og firkant.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af koniske eller trinvist forarbejdede borer til morsekonusskafter.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Samlet længde L	121 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	79 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 204
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminium (med korte spåner)	egnet
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet